



Quality and reliability is our tradition

KYORITSU

デジタルマルチメータ KEW 1019R

使いやすさ、デザイン、性能を一新 ～最上級のカードテスタ～



実物大

- 歪んだ波形でも正確に測定できる
真の実効値測定
- 最大測定電圧 AC/DC600V
- 使いやすさを追求したハードケース
- 読み取りやすい大きな表示部
- 国際規格に準拠した安全設計
IEC 61010-1/61010-031/61010-2-033
CAT III 300V / CAT II 600V


● 製品の詳しい仕様・価格等は
こちらからご確認ください



ケースカバーをスマート開閉



ポケットにも入るコンパクトサイズ



キャップ装着で短絡事故防止




● KEW 1019R 仕様

測定範囲・精度	直流電圧	600.0mV/6.000/60.00/600.0V(入ラインピーダンス: 10MΩ) ±0.8%rdg±5dgt(600.0mV/6.000/60.00V) ±1.0%rdg±5dgt(600.0V)
	交流電圧	6.000/60.00/600.0V(入ラインピーダンス: 10MΩ) ±1.3%rdg±5dgt(6.000/60.00V) (50/60Hz) ±1.7%rdg±5dgt(6.000/60.00V) (45~500Hz) ±1.6%rdg±5dgt(600.0V) (50/60Hz) ±2.0%rdg±5dgt(600.0V) (45~500Hz)
	抵抗	600.0Ω/6.000/60.00/600.0kΩ/6.000/40.00MΩ ±1.0%rdg±5dgt(600.0Ω/6.000/60.00/600.0kΩ/6.000MΩ) ±2.5%rdg±5dgt(40.00MΩ)
	導通	600.0Ω(60Ω以下でブザー鳴動)
	キャパシタンス	6.000/60.00/600.0nF/6.000/60.00/600.0μF ±3.5%rdg±50dgt(6.000nF) ±3.5%rdg±10dgt(60.00nF) ±3.5%rdg±5dgt(600.0nF/6.000/60.00μF) ±4.5%rdg±5dgt(600.0μF)
適合規格		IEC 61010-1 CAT III 300V / CAT II 600V 汚染度2 IEC 61010-2-033、IEC 61010-031、IEC 61326-2-2
使用電池		コイン形リチウム電池 CR2032(3V)×1 ※連続使用可能時間 約120時間(オートパワーセーブ約15分)
外形寸法/質量		126(L)×85(W)×18(D)mm/約135g(ハードケース、電池含む)
本体付属品		9188(ハードケース) コイン形リチウム電池 CR2032×1、取扱説明書


※交流電圧: CF ≤3(50/60Hz) 正弦波以外の波形は±0.5%rdg±5dgtを加算、波高値900V以下

歪みの多い現場でも正しく測定



測定波形	真の実効値タイプ TRUE RMS	平均値タイプ
	○	○
	○	大きく表示
	○	小さく表示
	○	小さく表示


● 本体付属品



使いやすさを追求したハードケース

スマート開閉

測定/収納のストレスを軽減




スリッリ収納

簡単巻きつけて使用しない時もコンパクトに



測定コード固定

液晶を確認しながらの測定が可能



キャップ収納ホルダー

紛失防止にお役立ち



安全にお使いいただくために

ご使用の前に、商品に添付されている取扱説明書の「使用上のご注意」をよくお読みの上、正しくお使いください。

■お問い合わせ、ご用命は下記へ



共立電気計器株式会社

www.kew-ltd.co.jp

東京オフィス	〒152-0031 東京都目黒区中根 2-5-20 TEL.03(3723)7021 FAX.03(3723)0139
大阪オフィス	〒564-0062 大阪府吹田市垂水町 3-16-3 高橋ビル TEL.06(6337)8648 FAX.06(6337)8590
名古屋オフィス	〒461-0004 名古屋市東区葵 1-12-1 オフィス布池 TEL.052(939)2861 FAX.052(939)2862
四国オフィス	〒790-0964 愛媛県松山市中村 1-3-28 TEL.089(998)4190 FAX.089(998)4191
九州オフィス	〒812-0011 福岡市博多区博多駅前 3-4-25 アクロスキューブ博多駅前 TEL.092(419)7162 FAX.092(472)3750

製品の使用に関するお問い合わせ

お客様相談室 0120(62)1172 (9:00~12:00,13:00~17:00 土・日・祝日を除く)