



Quality and reliability is our tradition

KYORITSU

เครื่องวัดแสงดิจิทัล KEW 5204 / 5204BT

การวัดความสว่างในช่วงกว้างและแม่นยำ ปรับปรุงการสร้างรายงาน



การสื่อสารแบบไร้สายกับ
สมาร์ทโฟนหรือแท็บเล็ต
(5204BT เท่านั้น)

KEW
CONNECT

CE

รูปถ่าย: 5204BT

- การวัดความสว่างช่วงกว้าง 0.0 ถึง 199900 lx
- มีฟังก์ชันการปรับปรุงศูนย์อัตโนมัติเพื่อการวัดที่แม่นยำ
- เซนเซอร์แสงแบบถอดได้และหมุนได้

- สามารถวัดความสว่างของหลอด LED
- ฟังก์ชัน MAX/MIN
- จอ LCD ขนาดใหญ่พร้อมไฟแบ็คไลท์
- ฟังก์ชันการสื่อสารผ่าน Bluetooth (5204BT เท่านั้น)



KYORITSU ELECTRICAL INSTRUMENTS WORKS, LTD.


www.kew-ltd.co.jp

● ข้อกำหนดจำเพาะ KEW 5204 / 5204BT

เครื่องตรวจจับแสง	โฟโตไดโอดซิลิคอน
ช่วงการวัด	0.0 ถึง 199900 lx
ช่วง	199.9/1999/19990/199900 lx
ความละเอียด	0.1 lx
ความแม่นยำ	±4%rdg±5dgt (23°C±2°C)
การเบี่ยงเบนมุมจากลักษณะโคไซน์	10° ±1.5%, 30° ±3%, 60° ±10%, 80° ±30%
ลักษณะอุณหภูมิ	± 5% (ที่จุดอ้างอิง 23°C และช่วง 0 ถึง 40°C)
คุณลักษณะของความไวสเปกตรัมเชิงสัมพัทธ์	ความเบี่ยงเบนจากประสิทธิภาพการส่องสว่างเชิงสเปกตรัม: 9%
เวลาการตอบสนอง	ช่วงอัตโนมัติ: 5s หรือน้อยกว่า ช่วงแบบแมนนวล: 2s หรือน้อยกว่า
ช่วงอุณหภูมิและความชื้นในการทำงาน	0 ถึง 40°C ความชื้นสัมพัทธ์ 80% หรือน้อยกว่า (ไม่มีการควบแน่น)
ช่วงอุณหภูมิและความชื้นในการจัดเก็บ	-10 ถึง 60°C ความชื้นสัมพัทธ์ 70% หรือน้อยกว่า (ไม่มีการควบแน่น)
ปิดอัตโนมัติ	30 นาที
มาตรฐานที่เกี่ยวข้อง	IEC 61326
ส่วนติดต่อการสื่อสาร*1	Bluetooth®
แหล่งจ่ายไฟ	R6/LR6(AA)(1.5V) × 2
ขนาด / น้ำหนัก	169 (L) x 63 (W) x 37 (D) mm / ประมาณ 210g
อุปกรณ์เสริม	9195 (กระเป๋าหิ้ว), คู่มือการใช้งาน LR6(AA) × 2

* การวัดความสว่างของ LED จะได้รับการตรวจสอบโดยการทดสอบเฉพาะความสว่างโดยทั่วไป ความถี่ และอัตราส่วนการของ LED สีขาวที่ผลิต 5204BT เท่านั้น
Bluetooth เป็นเครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายการค้าของ Bluetooth SIG, Inc. Android เป็นเครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายการค้าของ Google Inc. iOS เป็นเครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายการค้าของ Apple Inc. หรือเครื่องหมายการค้าของบริษัทอื่น

● คุณลักษณะการตอบสนองของสเปกตรัมสัมพัทธ์ในสเปกตรัมที่มองเห็นได้



● ระดับแสงที่เพียงพอสำหรับการทำงานหรือในพื้นที่ทำงานของคุณ

ลัก (lx)	3000	2000	1500	1000	750	500	300	200	150	100	75	50	30	20	15
สำนักงาน					ห้องโถงทางเข้า (ยกเว้น) ห้องผู้เยี่ยมชม		สำนักงานบริการ	ห้องประชุม ห้องอบรม ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ ห้องทดลอง ห้องครัว ห้องพักผ่อน	ห้องสมุด ห้องเรียน ห้องประชุม ห้องปฏิบัติการ ห้องทดลอง ห้องครัว ห้องพักผ่อน	บันได					
โรงงาน					การทำงานที่ต้องใช้การมองเห็นแบบละเอียด		ห้องควบคุม ห้องปฏิบัติการ ห้องปฏิบัติการ ห้องปฏิบัติการ ห้องปฏิบัติการ	บันได							
โรงเรียน					ห้องเรียน ห้องเรียน ห้องเรียน ห้องเรียน		ห้องเรียน ห้องเรียน ห้องเรียน ห้องเรียน	บันได							

! คำเตือนด้านความปลอดภัย:

โปรดอ่าน "คำเตือนด้านความปลอดภัย" ในคู่มือคำแนะนำที่หามาพร้อมกับเครื่องมืออย่างละเอียดและถี่ถ้วนเพื่อให้สามารถใช้งานได้อย่างถูกต้อง การไม่ปฏิบัติตามกฎความปลอดภัยอาจทำให้เกิดเพลิงไหม้ ปัญหาของเครื่องมือ ไฟฟ้าช็อต ฯลฯ ดังนั้นต้องแน่ใจว่าสามารถใช้งานเครื่องมือด้วยอัตราพลังงานไฟและแรงดันไฟฟ้าที่ถูกต้องที่ระบุไว้ตามเครื่องมือแต่ละเครื่อง

■ สำหรับการสอบถามหรือการสั่งซื้อ:

แอปพลิเคชัน KEW Smart Advanced ปรับปรุงการสร้างรายงาน

ดาวน์โหลดและติดตั้งแอปพลิเคชันพิเศษของเรา "KEW Smart Advanced" ในสมาร์ทโฟนหรืออุปกรณ์แท็บเล็ตสำหรับการบันทึกค่าที่วัดได้ สามารถบันทึกค่าที่วัดได้ในสมาร์ทโฟนหรืออุปกรณ์แท็บเล็ตในรูปแบบ csv: ข้อมูลสามารถแก้ไขได้ในรูปแบบ excel




โปรดค้นหา

KEW Smart Advanced


แอปพลิเคชันสำหรับ Android
ขอพิจารณาสำหรับ Android "KEW Smart Advanced" พร้อมให้ดาวน์โหลดใน "Google Play Store"

แอปพลิเคชันสำหรับ iOS
ขอพิจารณาสำหรับ iOS "KEW Smart Advanced" พร้อมให้ดาวน์โหลดใน "App Store"

เซนเซอร์แสงแบบถอดได้และหมุนได้



ชื่อของชิ้นส่วนและตำแหน่ง



KYORITSU ELECTRICAL INSTRUMENTS WORKS, LTD.

2-5-20, Nakane, Meguro-ku, Tokyo, 152-0031 Japan
Phone: +81-3-3723-0131
Fax: +81-3-3723-0152

www.kew-ltd.co.jp

