



Quality and reliability is our tradition

KYORITSU

ĐỒNG HỒ ĐO ÁNH SÁNG KỸ THUẬT SỐ KEW 5204 / 5204BT

Đo độ sáng phạm vi rộng và chính xác
Đơn giản hóa việc tạo báo cáo



Liên lạc không dây với
điện thoại thông minh
hoặc máy tính bảng.
(chỉ 5204BT)

KEW
CONNECT

Ảnh: 5204BT

- Đo độ sáng phạm vi rộng 0,0 đến 199900 lx
- Có chức năng điều chỉnh về không để đo chính xác
- Cảm biến ánh sáng có thể tháo rời và xoay được
- Có khả năng đo độ sáng của đèn LED
- Chức năng MAX/MIN
- LCD lớn có đèn nền
- Chức năng giao tiếp bằng Bluetooth (chỉ 5204BT)



KYORITSU ELECTRICAL INSTRUMENTS WORKS, LTD.


www.kew-ltd.co.jp

● Thông số kỹ thuật KEW 5204 / 5204BT

Bộ dò ánh sáng	Đi-ốt ánh silicon
Phạm vi đo	0,0 đến 199900 lx
Phạm vi	199,9/1999/19990/199900 lx
Độ phân giải	0,1 lx
Độ chính xác	±4%rdg±5dgt (23°C±2°C)
Độ lệch góc so với các đặc tính cosin	10° ±1,5%, 30° ±3%, 60° ±10%, 80° ±30%
Các đặc tính nhiệt độ	±5% (ở tham chiếu 23°C và phạm vi 0 đến 40°C)
Các đặc tính về độ nhạy phổ tương đối	Độ lệch so với hiệu suất chiếu sáng phổ: 9%
Thời gian phản hồi	Phạm vi tự động: 5s trở xuống Phạm vi thủ công: 2s trở xuống
Phạm vi nhiệt độ và độ ẩm vận hành	0 đến 40°C, độ ẩm tương đối 80% hoặc ít hơn (không có ngưng tụ)
Phạm vi nhiệt độ và độ ẩm khi bảo quản	-10 đến 60°C, độ ẩm tương đối 70% hoặc ít hơn (không có ngưng tụ)
Tự động tắt nguồn	30 phút
Tiêu chuẩn áp dụng	IEC 61326
Giao diện liên lạc*	Bluetooth®
Nguồn điện	R6/LR6(AA)(1,5V) × 2
Kích thước / Trọng lượng	169 (D) x 63 (R) x 37 (S) mm / Xấp xỉ 210g
Phụ kiện	9195(Hộp đựng mang đi), Sách hướng dẫn LR6(AA) × 2

* Số đo độ sáng màn hình LED được xác minh bằng cách chỉ kiểm tra độ sáng, tần số và hệ số sử dụng của đèn LED trắng xung.
*1 Chỉ 5204BT
Bluetooth là nhãn hiệu hoặc nhãn hiệu đã đăng ký của Bluetooth SIG, Inc. Android là nhãn hiệu hoặc nhãn hiệu đã đăng ký của Google Inc. iOS là nhãn hiệu hoặc nhãn hiệu đã đăng ký của Cisco Technology, Inc. tại Hoa Kỳ và các quốc gia khác.

● Đặc điểm phản hồi phổ tương đối trong phổ nhìn thấy được



● Mức độ ánh sáng thích hợp cho nơi làm việc hoặc tại khu vực làm việc của bạn

LUXES (lx)	3000	2000	1500	1000	750	500	300	200	150	100	75	50	30	20	15
VĂN PHÒNG				Sảnh vào (ngày-giờ) Phòng giám đốc	Văn phòng giải đáp thắc mắc Phòng an ninh Phòng trực ban đêm	Cầu thang									
NHÀ MÁY		Cổng việc cần nhìn thật rõ		Phòng hội đồng Phòng máy tính điện tử Phòng tiếp khách Trạm bảo vệ	Thu viện, Phòng chờ Phòng thay đồ Nhà vệ sinh, phòng rửa	Cầu thang									
TRƯỜNG HỌC				Phòng thiết kế Phòng vẽ	Phòng điều khiển Phòng điện Phòng máy đầu tư Khung thí nghiệm, phòng rửa, nhà vệ sinh	Cầu thang									

! Cảnh báo an toàn: Vui lòng đọc kỹ và toàn bộ "Cảnh báo an toàn" trong sách hướng dẫn đi kèm với thiết bị để sử dụng đúng. Nếu không tuân thủ các quy tắc an toàn, có thể xảy ra hỏa hoạn, trực tiếp, giật điện, v.v. Do đó, phải bảo đảm vận hành thiết bị theo định mức bộ nguồn và điện áp chính xác được thể hiện trên mỗi thiết bị.

■ Nếu có thắc mắc hoặc yêu cầu, liên hệ:

KYORITSU ELECTRICAL INSTRUMENTS WORKS, LTD.

2-5-20, Nakane, Meguro-ku, Tokyo, 152-0031 Japan
Phone:+81-3-3723-0131
Fax:+81-3-3723-0152

www.kew-ltd.co.jp




Ứng dụng KEW Smart Advanced giúp đơn giản hóa việc tạo báo cáo.

Tải xuống và cài đặt ứng dụng đặc biệt của chúng tôi "KEW Smart Advanced" trong điện thoại thông minh hoặc máy tính bảng của bạn để ghi nhật ký các giá trị đo được. Có thể lưu các giá trị đo được trong thiết bị điện thoại thông minh hoặc máy tính bảng của bạn ở định dạng csv: có thể chỉnh sửa dữ liệu ở định dạng excel.



Vui lòng tìm kiếm **KEW Smart Advanced**
Ứng dụng cho Android: Có sẵn phần mềm Android miễn phí "KEW Smart Advanced" trên "Google Play Store".
Ứng dụng cho iOS: Có sẵn phần mềm iOS miễn phí "KEW Smart Advanced" trên "App Store".

Cảm biến ánh sáng có thể tháo rời và xoay được



Tên các bộ phận và vị trí

